



SANKO

SEISMIC SILENT SYSTEM

サイズミックサイレントシステム

サイズミック®コアドリル SCD-9000



詳しい施工方法は
こちら



低騒音、低振動が
居ながら施工を可能にします。



SANKO TECHNO CO.,LTD.


S E I S M I C S I L E N T S Y S T E M

サイズミックサイレントシステム

サイズミック®コアドリル

SCD-9000

ワンタッチでコアビットの着脱が可能。
内部の残材取り出しが容易。



さらに使いやすくなって **新登場!**

● **高性能サーキットプロテクタを採用!**

当社独自のサーキットプロテクタ(復帰スイッチ付)を採用し、モーターの焼損を防止。

● **独自設計のダンパーを採用!**

独自設計のダンパーにダストシールを採用したことで、伸縮性が安定。


ハンドル位置を5ヵ所から選定可能。



サーキットプロテクタ(復帰スイッチ付)を
手元で操作可能。




サイズミックサイレントシステム構成図




騒音比較

サイズミックコアドリル SCD-9000と
従来ハンマードリルによる穿孔時の騒音比較



穿孔速度比較

サイズミックコアドリル SCD-9000と
従来ハンマードリルによる穿孔速度比較



*騒音値測定結果および穿孔速度データは当社試験値であり、対象物、穿孔条件により左右されます。

■セット内容(スチールケース付)



付属品



標準価格
(税抜き) **¥330,000**

■仕様

穿孔径	16~32mm
電源	単相交流100V(50/60Hz)
電流	定格12A(最大20A) 二重絶縁
外形寸法	(L)457×(W)100×(H)193mm
質量	5.7kg
無負荷回転数	9,000/7,600/6,000/4,200/2,900min ⁻¹

別売品

リングブラシ



- ビットの振れ防止
- 排水パット端面からの水の飛散を減少


単位:mm		単位:円
品 番	適応サイズ	標準価格 (税抜き)
RB-1620	16~20	2,200
RB-2432	24~32	

関連製品

サイズミックコアドリル専用

サイズミックコアビット

SCB



単位:mm			単位:円
品 番	有効長L1	全長L2	標準価格 (税抜き)
SCB-16×250	250	365	21,000
SCB-20×250	250	365	22,000
SCB-24×300	300	415	24,000
SCB-25×300	300	415	24,500
SCB-28×300	300	415	25,500
SCB-30×300	300	415	26,000
SCB-32×300	300	415	29,200

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

■製造元／メンテナンス

サンコーテクノグループ

株式会社 IKK 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
お客様相談窓口 0120-22-8812

■販売元

サンコーテクノ株式会社

本 社／〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜日
9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>